

Technisches Datenblatt

Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic DD

Artikelnummer: 7138680



Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.



St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	7138680
Typ	DFAAM 100 DD
Bezeichnung 1	Deckel Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für RAAM 100
Hersteller	OBO
Dimension	B=100mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic DD

Artikelnummer: 7138680



Abmessungen



Breite	100 mm
Breite	4 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B (mm)	100 mm

Technische Daten

Befestigungsart	Drehriegel
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke (Inch)	0,05 in
Materialstärke	1,25 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein