


Technisches Datenblatt

Deckel für T-Abzweigstück DD

Artikelnummer: 7129319



Deckel für T-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.




St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	7129319
Typ	DFT 100 DD
Bezeichnung 1	Deckel T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Drehriegeln, für RT 100
Hersteller	OBO
Dimension	B100mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	27 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Breite	100 mm
Breite	4 in
Höhe	35 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B (mm)	100 mm
Maß H	15 mm

Technisches Datenblatt

Deckel für T-Abzweigstück DD

Artikelnummer: 7129319



Technische Daten

Anzahl Drehriegel	4 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke (Inch)	0,04 in
Materialstärke	1 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein