

Technisches Datenblatt


Deckel für Gitterrinne, rastbar FS

Artikelnummer: 6001846



Rastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für Innenbereiche ohne besondere Anforderungen geeignet.

Mit Quersicken ab 400 mm Breite.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6001846
Typ	DGRR 200 FS
Bezeichnung 1	Deckel rastbar
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Lieferbar ab	01.04.2019
Hersteller	OBO
Dimension	200x3000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	132,333 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Deckel für Gitterrinne, rastbar FS


Artikelnummer: 6001846



Abmessungen



Länge	3.000 mm
Breite	198 mm
Breite	7,8 in
Höhe	15 mm
Höhe	0,59 in
Blechstärke	0,75 mm
Maß B	198 mm



Technische Daten

Befestigungsart	aufrastend
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein