


Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.



St Stahl

F feuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3400360
Typ	DIN934 M10 F
Bezeichnung 1	Sechskantmutter
Bezeichnung 2	nach DIN 934
Hersteller	OBO
Dimension	M10
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,061 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Sechskantmutter ISO 4032

Artikelnummer: 3400360



Abmessungen



Maß d	10 mm
Maß h	8,4 mm

Technisches Datenblatt

Sechskantmutter ISO 4032

Artikelnummer: 3400360



Technische Daten

Gewinde	M10
Gewinde metrisch	10
Gewindeart	metrisch
Halogenfrei	ja
Mit Flansch	nein
Schlüsselweite	17
Selbstsichernd	nein
Linksgewinde	nein
Gewinde imperial	7/16 Zoll
Ausführung Mutter	Mutter
Schraubsystem Mutter	Außensechskant