


Technisches Datenblatt

Sechskantmutter ISO 4032

Artikelnummer: 3400352



Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.



St Stahl

F feuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3400352
Typ	DIN934 M8 F
Bezeichnung 1	Sechskantmutter
Bezeichnung 2	nach DIN 934
Hersteller	OBO
Dimension	M8
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,477 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Sechskantmutter ISO 4032

Artikelnummer: 3400352



Abmessungen



Maß d	8 mm
Maß h	6,8 mm

Technisches Datenblatt

Sechskantmutter ISO 4032

Artikelnummer: 3400352



Technische Daten

Gewinde	M8
Gewinde metrisch	8
Gewindeart	metrisch
Halogenfrei	ja
Mit Flansch	nein
Schlüsselweite	13
Selbstsichernd	nein
Linksgewinde	nein
Gewinde imperial	3/8 Zoll
Ausführung Mutter	Mutter
Schraubsystem Mutter	Außensechskant