

Technisches Datenblatt

Drehriegel FT

Artikelnummer: 6065018



Drehriegel zur nachträglichen oder zusätzlichen Montage.
Einseitiger Drehriegel. Einsetzbar für Deckelbreite 100 - 600 mm.
Je nach Deckelausführung variiert das Maß B wie folgt:

DRL / DRLU = 27 mm

DBKR = 27 mm

WDRL = 38 mm

WKLD = 58 mm



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6065018
Typ	DRL H S FT
Bezeichnung 1	Drehriegel
Bezeichnung 2	für Deckel
Hersteller	OBO
Dimension	Ø20 mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,26 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten

Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein