

Technisches Datenblatt

Deckelstoßdichtung für Kanalbreite 200 und 300 mm

Artikelnummer: 7424990



Zum Unterlegen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten 200 oder 300 mm.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7424990
Typ	DSD2 200
Bezeichnung 1	Deckelstoßdichtung
Bezeichnung 2	für OKA-G und OKA-W
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,25 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Breite	200 mm
Maß A	200 mm

Technisches Datenblatt

Deckelstoßdichtung für Kanalbreite 200 und 300 mm

Artikelnummer: 7424990



Technische Daten

Art des Zubehörs	Dichtung für Unterflurkanaldose
Entkoppelbar	nein
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	nein
Zubehör	ja
Ersatzteil	ja