



Distanzstück zum Einsatz in Kopfplatte Typ KU 5 V.  
Das Distanzstück wird zur Vergrößerung der Stabilität immer eingesetzt, damit beim Anziehen der durchgängigen Sechskantschrauben die Kopfplatte nicht verformt wird.



**VA** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6416507
Typ	DSK 47 A2
Bezeichnung 1	Distanzstück
Bezeichnung 2	für Kopfplatte KU 5 V
Hersteller	OBO
Dimension	80x47x40
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	15,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Distanzstück A2



Artikelnummer: 6416507



### Abmessungen



Abmessung	80 x 47 x 40
Länge	80 mm
Breite	47 mm
Höhe	40 mm



### Technische Daten

Geeignet für Profilformen	U-Profil
Mit Schraubenzubehör	nein