



Distanzstück zum Einsatz in US 5-Stiel oder in die Kopfplatte Typ KU 7 VQP.
Das Distanzstück wird zur Vergrößerung der Stabilität immer eingesetzt, damit der Stiel beim Anziehen des Auslegers mit durchgängigen Sechskantschrauben nicht verformt wird.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6416500
Typ	DSK 45 FT
Bezeichnung 1	Distanzstück
Bezeichnung 2	zum Einsatz in US 5-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	80x45x40
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	18 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Distanzstück FT

Artikelnummer: 6416500



Abmessungen



Abmessung	80 x 45 x 40 x 2,5
Länge	80 mm
Breite	45 mm
Höhe	40 mm



Technische Daten

Geeignet für Profilformen	U-Profil
Mit Schraubenzubehör	nein