

# Technisches Datenblatt

## Dichtmanschette für Rundleiter

Artikelnummer: 2360041



- Dichtmanschette für Durchführungen bei wasserdichten Fundamentplatten/Wänden  
(z. B. weiße Wanne)
- zur Montage auf Anschlussfahnen mit Edelstahl-Spannbändern
- mit Druckwasserprüfung bis 5 bar
- nach DIN EN 62561-5 (VDE 0185-561-5)

**TPE** Thermoplastisches Elastomer

### Stammdaten

Artikelnummer	2360041
Typ	DW RD10
Bezeichnung 1	Dichtmanschette
Bezeichnung 2	für Rundleiter 10mm
Hersteller	OBO
Dimension	RD10
Farbe	pastellorange; RAL 2003
Werkstoff	Thermoplastisches Elastomer
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	13 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Technische Daten

Art des Zubehörs	Dichtmanschette
Passung	RD 10 mm