

Technisches Datenblatt

2x BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1
Kupplung
Art.-Nr. 6105108



Multimediaträger mit zwei BNC Anschlussbuchsen, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, zwei BNC Kupplungen in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Zur Installation in Geräteinbaukanälen Rapid 45, Geräteinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

PC Polycarbonat

Stammdaten

Art.-Nr.	6105108
Typ	MTS-2BC F AL1
Bezeichnung 1	Multimediaträger Audio-BNC
Bezeichnung 2	2x Kupplung, Buchse-Buchse
Dimension	45x45mm
Farbe	alu lackiert
Werkstoff	Polycarbonat
Werkstoff Kürzel	PC
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	2,70 kg/100 St.

Technische Daten

	Ausführung der Oberfläche	matt
	Anzahl der Einheiten	1
	Befestigungsart	einrasten
	Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
	Klappdeckel	<input type="checkbox"/>
	Lüsterklemme	<input type="checkbox"/>
	Mit Aufdruck	<input type="checkbox"/>
	Mit Staubschutz	<input type="checkbox"/>
	Schutzart	IP20
	Tragring	<input type="checkbox"/>
	Transparent	<input type="checkbox"/>
	Verwendung	BNC/TNC
	Zugentlastungsmöglichkeit	<input type="checkbox"/>
	Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte