



Für Kartuschen die ausgepresst werden, ist die richtige Temperatur ausschlaggebend. Um diese zu erreichen, empfiehlt sich die Temperierbox. Eine Temperaturregelung ist bis +/- 30 °C über/unter Umgebungstemperatur möglich. Ein integrierter Spannungswächter verhindert die Entladung der Autobatterie. Mit digitaler Temperaturanzeige und Anschluss für 230 Volt AC und 12 Volt DC. Fassungsvermögen: 12 Kartuschen PYROSIT® NG

Kunststoff

Stammdaten

Artikelnummer	7203818
Typ	FBS-TB
Bezeichnung 1	Temperierbox
Bezeichnung 2	für Kartuschen
Hersteller	OBO
Dimension	450x420x303
Farbe	grau
Werkstoff	Kunststoff
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	610,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Länge	450 mm
Breite	420 mm
Höhe	303 mm

Technisches Datenblatt

Temperierbox

Artikelnummer: 7203818



Technische Daten

Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch	64
Energieversorgung	12 V / 230 V
Mit Kühllakku	nein
Nutzhalt des Kühlfachs	20