

Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A4

Artikelnummer: 6407524



Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive Unterlegscheibe und Sechskantmutter.




VA	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6407524
Typ	FRS 10x25 A4
Bezeichnung 1	Flachrundschraube
Bezeichnung 2	mit Scheibe und Mutter
Hersteller	OBO
Dimension	M10x25
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4401
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Länge	25 mm
Maß D	24 mm
Maß d	10 mm
Maß L	25 mm

Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A4

Artikelnummer: 6407524



Technische Daten

Festigkeitsklasse	A4-70
Gewinde metrisch	10
Mit Mutter	ja
Schlüsselweite	17