


# Technisches Datenblatt

## G-Gitterrinne Magic® 150 A2

Artikelnummer: 6005559



Gitterrinne in G-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit unterschiedlichen Seitenhöhen und Breiten.

Direkte Wand- und Deckenmontage möglich. Belastungsangaben zu den unterschiedlichen Verlegearten sind auf Anfrage erhältlich.

Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.



**A2** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6005559
Typ	G-GRM 150 100 A2
Bezeichnung 1	G-Gitterrinne Magic
Hersteller	OBO
Dimension	150x100x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	127,067 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

## G-Gitterrinne Magic® 150 A2




Artikelnummer: 6005559



### Abmessungen



Länge	3.000 mm
Breite	100 mm
Breite	3,94 in
Höhe	150 mm
Höhe	5,91 in
Maß A	120 mm
Maß B	100 mm
Maß C	68 mm
Maß H	155 mm



# Technisches Datenblatt

## G-Gitterrinne Magic® 150 A2

Artikelnummer: 6005559



### Technische Daten

Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Befestigungsart Montage-System	Decke Wand
Funktionserhalt	nein
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	107 cm <sup>2</sup>
Nutzquerschnitt	10700 mm <sup>2</sup>
Profilform	G-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt	ja
Schraublose Verbinder	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537	Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung

### Belastungen

einsetzbare Stützabstände min.	1 m
einsetzbare Stützabstände max.	2,5 m
Stützabstand 1,0m	0,6 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,5 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,35 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,3 kN/m