

Technisches Datenblatt

Kanaloberteil Aluminium 100 mm

Artikelnummer: 6279715



Oberteil aus Aluminium zum Verschließen der Rapid GA Geräteeinbaukanäle und ISS Installationssäulen mit 76,5er Systemöffnung. Der feste Sitz des Oberteils und die elektrische Kontaktierung zum Kanal-/Säulenunterteil ist durch die Rastklammern Typ RKV3V garantiert. In jeder Lieferlänge (100 mm) sind 2 Rastklammern vormontiert.



Alu Aluminium

Stammdaten

Artikelnummer	6279715
Typ	GA-OTRW 100
Bezeichnung 1	Oberteil
Hersteller	OBO
Dimension	12x76,5x100
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,83 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Länge	100 mm
Breite	76,5 mm
Höhe	12 mm

Technisches Datenblatt

Kanaloberteil Aluminium 100 mm

Artikelnummer: 6279715



Technische Daten

Ausführung	glatt
Halogenfrei	ja
Montageart der Oberteile	innenliegend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C