

Technisches Datenblatt

Geräteinsatz mit Klappdeckel und Rastschieber, GES R2,
nickel-oxidiert

Artikelnummer: 7408849

Geräteinsatz mit Klappdeckel und Rastschieber für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2 im Innenbereich. Im geschlossenen Zustand kann die Bodensteckdose nass gepflegt werden.

Zn Zinkdruckguss
vernickelt-oxidiert

Stammdaten

Artikelnummer	7408849
Typ	GES R2 Ni-O
Bezeichnung 1	Klappdeckel
Bezeichnung 2	mit Rastschieber
Hersteller	OBO
Dimension	140 mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	vernickelt-oxidiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	58,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

