

# Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ  
70130

Artikelnummer: 6274423



Flachwinkel-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur einfachen Erstellung einer steigenden oder fallenden 90°-Richtungsänderung mit Geräteeinbaukanal der Serie Rapid 80 GK, GKH, GS und GA. Das Flachwinkel-Haubenformteil ist einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanaltypen.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

## Stammdaten

Artikelnummer	6274423
Typ	GK-FH70130SW
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	Haubenformteil
Hersteller	OBO
Dimension	70x130
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12,461 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

## Abmessungen

Länge	172,5 mm
Breite	138 mm
Höhe	73 mm

# Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ  
70130

Artikelnummer: 6274423



## Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Haubenformteil
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Schutzfolie	ja
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm