

Technisches Datenblatt

T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ
53100

Artikelnummer: 6113103



T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße 53100 auf die Systemgröße 53100.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6113103
Typ	GK-TR53100SW
Bezeichnung 1	T-Stück Adapter
Bezeichnung 2	für Rapid 45-2
Hersteller	OBO
Dimension	160x62x56
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,405 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ
53100

Artikelnummer: 6113103



Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Haubenformteil
für Kanalbreite	100 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzfolie	nein
Symmetrisch	nein