

Technisches Datenblatt

Kanaloberteil Stahlblech, 100 mm

Artikelnummer: 6286930



Oberteil Stahlblech zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle GS.
Ausführung Stahlblech.



St Stahl

Stammdaten

Artikelnummer	6286930
Typ	GS-OTRW 100
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	für Systemöffnung 80
Hersteller	OBO
Dimension	12x76,5x100
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,65 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Länge	100 mm
Breite	76,5 mm
Höhe	12 mm

Technisches Datenblatt

Kanaloberteil Stahlblech, 100 mm

Artikelnummer: 6286930



Technische Daten

Ausführung	glatt
Bodenlochung	0
Halogenfrei	ja
Montageart der Oberteile	innenliegend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C