


# Technisches Datenblatt

Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80  
Typ GS-S70110  
Artikelnummer: 6277040



Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.



St Stahl

## Stammdaten

Artikelnummer	6277040
Typ	GS-SI70110RW
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	vereinfacht symmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	70x110x128
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	55 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt


Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80

Typ GS-S70110

Artikelnummer: 6277040



## Abmessungen



Länge	128 mm
Breite	170 mm
Höhe	108 mm

## Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
Form	symmetrisch
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm