

Technisches Datenblatt

Verbinder A2

Artikelnummer: 1124681



Von außen übergreifender Verbinder mit 4 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm



VA Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1124681
Typ	GVMS 4 ASV A2
Bezeichnung 1	Abstützverbinder
Bezeichnung 2	U-Profil, mit 4 Löchern
Hersteller	OBO
Dimension	200x48x30
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	24,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Verbinder A2

Artikelnummer: 1124681



Abmessungen



Länge	200 mm
Breite	48 mm
Höhe	22 mm

Technische Daten

Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung	Außenverbinder
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	2 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein