

Technisches Datenblatt

Sechskant-Holzschraube DIN 571

Artikelnummer: 3188280



Sechskantschraube nach DIN 571 mit Holzgewinde. Geeignet für Dübel Typen 910.



- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3188280
Typ	HHWS 10x80 G
Bezeichnung 1	Sechskantholzschraube
Hersteller	OBO
Dimension	10x80mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,51 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Sechskant-Holzschraube DIN 571



Artikelnummer: 3188280



Abmessungen



Länge	80 mm
Maß D	10 mm
Maß L	80 mm



Technisches Datenblatt

Sechskant-Holzschraube DIN 571

Artikelnummer: 3188280



Technische Daten

Schaftdurchmesser	10 mm
Schlüsselweite	17