

Technisches Datenblatt

Einbaueinheit

Artikelnummer: 6288365



Einbaueinheit zum Einbau von Sicherungsautomaten oder FI-Schutzschaltern in Geräteinbaukanälen der Serie Rapid 80 GK, GS und GA. Mit 1 Hutschiene 3 TE. 6 mm² Reihenklammern für N und PE auf Hutschiene komplett durchverdrahtet. Der Leitungsquerschnitt beträgt 6 mm². Die Einbaueinheit ist anschlussfertig vorverdrahtet. 2 Kabelverschraubungen Typ V-Tec M20 sind zur Leitungseinführung im Lieferumfang enthalten. Es können an jeder Seite max. 3 Kabelverschraubungen M20 oder 1 Kabelverschraubung M25 montiert werden.




- St** Stahl
- P** pulverbeschichtet


Stammdaten

Artikelnummer	6288365
Typ	IKR4RW
Bezeichnung 1	Einbaueinheit
Bezeichnung 2	für Rapid 80 GK, GS & GA
Hersteller	OBO
Dimension	92x84x344
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	85,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Länge	344 mm
Breite	84 mm
Höhe	92 mm



Technisches Datenblatt

Einbaueinheit

Artikelnummer: 6288365



Technische Daten

Anbaumöglichkeit	nein
Anzahl der Einheiten	3
Anzahl der Reihen	1
Art des Deckels	mit Ausschnitt
DIN-Schiene	ja
Geeignet für Kanalhöhe	80
Halogenfrei	ja
Leitungseinführung	ja
Mit Montageplatte	nein
Montageart	Geräteeinbaukanal
Transparenter Deckel	ja