

Technisches Datenblatt

Verstellbare Isoliertraverse - Rohr

Artikelnummer: 5408849



Variabler Distanzhalter für Leitungen und Fangstangen zum Einhalten des Trennungsabstandes.

- stufenlos einstellbarer Distanzbereich (L = 550-1000 mm)
- aus glasfaserverstärktem Kunststoff (km = 0,7)
- für Rohrmontage (inkl. Spannband 2 m und Spannschloss)



GFK Glasfaserverstärkter Kunststoff

Stammdaten

Artikelnummer	5408849
Typ	ISAV1000R
Bezeichnung 1	Isolierter Abstandhalter
Bezeichnung 2	variable Längeneinstellung
Hersteller	OBO
Dimension	550-1000mm
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	130 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.