

# Technisches Datenblatt

## Verstellbare Isoliertraverse - Wand

Artikelnummer: 5408852



Variabler Distanzhalter für Leitungen und Fangstangen zum Einhalten des Trennungsabstandes.

- stufenlos einstellbarer Distanzbereich (L = 550-1000 mm)
- aus glasfaserverstärktem Kunststoff (km = 0,7)
- für Wandmontage mit 10 Befestigungslöchern 4,2 mm und 4 Befestigungslöchern 6,9 mm



Glasfaserverstärkter Kunststoff

### Stammdaten

Artikelnummer	5408852
Typ	ISAV1000W
Bezeichnung 1	Isolierter Abstandhalter
Bezeichnung 2	variable Längeneinstellung
Hersteller	OBO
Dimension	550-1000mm
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	130 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.