


Technisches Datenblatt

Bodenplatte für ISS140110

Artikelnummer: 6290134



Bodenplatte mit 30 mm sichtbarem Rand und 4 Befestigungslöchern Ø 8,5 mm.
Die Bodenplatte eignet sich zur Montage von Installationssäulen vom Typ ISS140110.



St Stahl

FSK bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	6290134
Typ	ISSBP140110WA
Bezeichnung 1	Bodenplatte
Hersteller	OBO
Dimension	200x170x3mm
Farbe	weißaluminium; RAL 9006
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	64,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Bodenplatte für ISS140110

Artikelnummer: 6290134



Abmessungen



Länge	170 mm
Breite	200 mm
Höhe	3 mm

Technische Daten

Einstellbar	nein
Halogenfrei	ja