

Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISSHS140250

Artikelnummer: 6290020



ISS Installationssäule 2-zügig aus Aluminium mit 76,5-mm-Systemöffnung.
Leer, bestückbar mit handelsüblichen Geräten (Steckdose, Telefon, usw.), max. 4
Geräte.

Befestigung direkt auf dem Fußboden möglich. Geräteeinbaudosen sind separat
zu bestellen.

Die Installationssäule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen
der

Serie 71GD... geeignet. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ GA-TW
(6279711) sowie die Montage der Oberteilkammer Typ KL80A möglich.



Alu Aluminium

Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISSHS140250


Artikelnummer: 6290020




Stammdaten

Artikelnummer	6290020
Typ	ISSHS140250RW
Bezeichnung 1	Installationssäule
Bezeichnung 2	Boden
Hersteller	OBO
Dimension	250x130x140
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	175 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Länge	250 mm
Breite	130 mm
Höhe	140 mm



Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISSHS140250

Artikelnummer: 6290020



Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	2
Anzahl der Züge	2 St.
Ausführung	doppelseitig
Befestigungsart	schrauben
Bodenmontage	ja
Deckenmontage	nein
Durchgehendes Profil	ja
Halogenfrei	ja
Kabeleinführung	unten
Oberteilbreite	76,5 mm
Ortsveränderlich	nein
Säulenform	rechteckig
Säulenhöhe min.	250 mm
Verstellbar	nein
Vorverdrahtet	nein