

Technisches Datenblatt

Wand- und Bodenbefestiger A4

Artikelnummer: 6016425



Wand- und Bodenbefestiger für Gitterrinnen.
Als Wandbefestigung bis zur max. Gitterrinnenbreite 200 mm.

Als Mittenabhangung bis zur max. Gitterrinnenbreite 200 mm.

Als Pendelabhangung ab einer Breite von 300 mm.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6016425
Typ	K12 1818 A4
Bezeichnung 1	Wandbefestiger
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	50x59
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,94 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
---------------------------	------