


Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter

Art.-Nr. 6407528



Flachrundschraube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterlegscheibe.

Die Flachrundschraube kann in Kombination mit tauchfeuer- und Double-Dip-verzinkten Artikeln eingesetzt werden.




St	Stahl
F	feuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6407528
Typ	FRS 10x25 F
Bezeichnung 1	Flachrundschraube
Bezeichnung 2	mit Scheibe und Mutter
Dimension	M10x25
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN 267, Teil 10
Oberfläche Kürzel	F
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	4,08 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	25,00 mm
Maß D	24,00 mm
Maß d	10,00 mm
Maß L	25,00 mm
SW	17,00 mm
Abmessung	M 10 x 25 mm
Festigkeitsklasse	5,6
Gewinde	M10
Gewinde metrisch	10
Mit Mutter	<input checked="" type="checkbox"/>