

Technisches Datenblatt

Eckverbinder GEV 36

Art.-Nr. 6016715



Eckverbinder zur Erstellung von Gitterinnenbogenelementen.

Inklusive Schraube FRS M6 x 12 mit Kombimutter.





St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6016715
Typ	GEV 36 G
Bezeichnung 1	Eckverbinder
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	3,04 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	56,00 mm
Breite	23,00 mm
Breite	0,91 in
Höhe	16,00 mm
Abmessung	42-54 x 23 mm
Ausführung	Eckverbinder
Geeignet für Kabelrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Passend für Gitterrinnendraht	3,90 - 4,90 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder