

Kombimutter mit angepresster U-Scheibe in Anlehnung an EN 1661.




- St** Stahl
- F** feuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6408962
Typ	KM M6 F
Bezeichnung 1	Kombimutter
Bezeichnung 2	mit angepresster Scheibe
Dimension	M6
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN 267, Teil 10
Oberfläche Kürzel	F
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,32 kg/100 St.

### Technische Daten



Maß d	6,00 mm
Maß h	6,00 mm
SW	10,00 mm
Festigkeitsklasse	8
Gewinde	M6
Gewindegröße M	6
Selbstsichernd	<input checked="" type="checkbox"/>