

Technisches Datenblatt

Deckel für Gelenkbogenelement LGBED

Art.-Nr. 6226230



Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von Gelenkbögen mit geschweißten Sprossen.



- St** Stahl
- FT** tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6226230
Typ	LGBED 200 FT
Bezeichnung 1	Deckel für Gelenkbogen
Bezeichnung 2	vertikal, mit Drehriegel
Hersteller	OBO
Dimension	B200
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	45,00 kg/100 St.

Technische Daten

	Breite	200,00 mm
	Maß B	200,00 mm
	Abbiegung (Winkel)	verstellbar
	Befestigungsart	Drehriegel
	Blechstärke	1,00 mm
	Geeignet für Kabelrinne	<input type="checkbox"/>
	Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
	Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
	Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
	Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>	
Scharnierend	<input type="checkbox"/>	