


Technisches Datenblatt

90°-Bogen 15, Schiffbau

Art.-Nr. 7061643



Bogen 90° horizontal, für alle Schiffbau-Kabelrinnentypen, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-2.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7061643
Typ	MKRB 90 15 300FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Kabelrinne Marinenorm
Dimension	B300mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	206,00 kg/100 St.

Technische Daten



Breite	302,00 mm
Seitenhöhe	15,00 mm
Maß B	302,00 mm
Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Bogen starr
Blechstärke	1,50 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input checked="" type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input checked="" type="checkbox"/>
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>