

Technisches Datenblatt

Schraubverbinder 15

Art.-Nr. 6066244



Längsverbinder für die gerade Verbindung von Kabelrinnen nach Marinenorm und Formteilen mit 15 mm Seitenhöhe.




VA	Edelstahl, rostfrei 1.4301
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6066244
Typ	MKR SV A2
Bezeichnung 1	Schraubverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne Marinenorm
Dimension	16x29x60
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	5,49 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	100,00 mm
Breite	23,00 mm
Höhe	8,50 mm
Ausführung	Längsverbinder
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	15,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder