


Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 85

Art.-Nr. 6040590



Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinntypen mit der Seitenhöhe 85 mm.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6040590
Typ	RBMV 850 FS
Bezeichnung 1	Bogen variabel
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	85x500
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	1.059,20 kg/100 St.

Technische Daten



Breite	500,00 mm
Seitenhöhe	85,00 mm
Maß B	500,00 mm
Maß L	960,00 mm
Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Blechstärke	1,50 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input checked="" type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input checked="" type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>