


# Technisches Datenblatt

## Kreuzung Magic 110

Art.-Nr. 7027181



Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.




- St** Stahl
- FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7027181
Typ	RKM 110 FT
Bezeichnung 1	Kreuzung
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	110x100
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	133,70 kg/100 St.

### Technische Daten



Breite	100,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	100,00 mm
Abmessung	110x100 mm
Blechstärke	1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,25 mm
Materialstärke Bodenblech	1,25 mm
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>