


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel/Endabschluss 100

Art.-Nr. 7111812



Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 100 mm.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.


CE

- St** Stahl
- FS** bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7111812
Typ	RWEB 1060 FS
Bezeichnung 1	Reduzierwinkel/ Endabschluss
Bezeichnung 2	für begehbare Kabelrinne 100mm
Dimension	100x600
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	56,10 kg/100 St.

Technische Daten



Breite	600,00 mm
Höhe	100,00 mm
Seitenhöhe	100,00 mm
Maß B	600,00 mm
Blechstärke	1,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>