



Spannband aus rostfreiem Stahl mit Kunststoffummantelung zur Befestigung von Leitungen auf Kabeltrag-Systemen.



**VA** Edelstahl, rostfrei 1.4301

kunststoffbeschichtet

### Stammdaten

Art.-Nr.	6490282
Typ	SBR 15 A2K
Bezeichnung 1	Spannband
Bezeichnung 2	per Rolle: 25 m
Dimension	15x0,5
Farbe	tiefschwarz
RAL-Nummer	9005
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Güte	1,43
Oberfläche	kunststoffbeschichtet
Oberfläche Kürzel	K
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 m
Gewicht	7,63 kg/100 m

### Technische Daten

	Maß B	17,00 mm
	Maß B1	15,00 mm
	Maß t	1,20 mm
	Maß t1	0,50 mm
	Abmessung	15,0 x 0,5 mm
	Ausführung	glatt
	Ø Bruchlast	4,19 kN