



Spannband aus rostfreiem Stahl mit Kunststoffummantelung zur Befestigung von Leitungen auf Kabeltrag-Systemen.



VA Edelstahl, rostfrei 1.4571

kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Art.-Nr.	6490284
Typ	SBR 15 A4K
Bezeichnung 1	Spannband
Bezeichnung 2	per Rolle: 25 m
Dimension	15x0,5
Farbe	kastanienbraun
RAL-Nummer	8015
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Güte	1,457
Oberfläche	kunststoffbeschichtet
Oberfläche Kürzel	K
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 m
Gewicht	7,63 kg/100 m

Technische Daten

	Maß B	17,00 mm
	Maß B1	15,00 mm
	Maß t	1,20 mm
	Maß t1	0,50 mm
	Abmessung	15,0 x 0,5 mm
	Ausführung	glatt
	Ø Bruchlast	3,93 kN