



Spannband aus rostfreiem Stahl mit Kunststoffummantelung zur Befestigung von Leitungen auf Kabeltrag-Systemen.

CE

VA Edelstahl, rostfrei 1.4571

kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Art.-Nr.	6490194
Typ	SBR 8 A4K
Bezeichnung 1	Spannband
Bezeichnung 2	per Rolle: 20 m
Dimension	8x0,3
Farbe	kastanienbraun
RAL-Nummer	8015
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Güte	1,457
Oberfläche	kunststoffbeschichtet
Oberfläche Kürzel	K
Kleinste VK-Einheit (VG)	40 m
Gewicht	1,70 kg/100 m

Technische Daten

	Maß B	9,30 mm
	Maß B1	8,00 mm
	Maß t	1,00 mm
	Maß t1	0,30 mm
	Abmessung	8,0 x 0,3 mm
	Ausführung	glatt
	Ø Bruchlast	1,09 kN