

# Technisches Datenblatt

## US 5-Stiel

Art.-Nr. 6341121



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.



**VA** Edelstahl, rostfrei 1.4301

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Art.-Nr.                 | 6341121                              |
| Typ                      | US 5 70 A2                           |
| Bezeichnung 1            | U-Stiel                              |
| Bezeichnung 2            | 3-seitig gelocht                     |
| Dimension                | 50x50x700                            |
| Werkstoff                | Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301 |
| Werkstoff Kürzel         | A2                                   |
| Oberfläche               | blank, nachbehandelt                 |
| Oberfläche Kürzel        | 2B                                   |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück                              |
| Gewicht                  | 169,00 kg/100 St.                    |

### Technische Daten



|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Länge                        | 700,00 mm                |
| Abmessung                    | 50 x 50 x 2,5 mm         |
| Abbrechbar                   | <input type="checkbox"/> |
| Ausführung                   | Einfachprofil            |
| Art der Lochung              | 3 Seiten gelocht         |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/> |
| Materialstärke               | 2,50 mm                  |
| Mit Zahnung                  | <input type="checkbox"/> |
| Profilform                   | U-Profil                 |
| Statischer Wert A            |                          |
| Statischer Wert ly           |                          |
| Statischer Wert lz           |                          |
| Statischer Wert Wy           |                          |
| Statischer Wert Wz           |                          |