

Technisches Datenblatt

US 5-Stiel

Art.-Nr. 6340950



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.


Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6340950
Typ	US 5 70 FT
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Dimension	50x50x700
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	175,00 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	700,00 mm
Maß L	700,00 mm
Abmessung	50 x 50 x 2,5 mm
Abbrechbar	<input type="checkbox"/>
Ausführung	Einfachprofil
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
EPD-Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Materialstärke	2,50 mm
Mit Zahnung	<input type="checkbox"/>
Profilform	U-Profil
Schlitzweite	45,00 mm
Statischer Wert A	
Statischer Wert Iy	
Statischer Wert Iz	
Statischer Wert Wy	
Statischer Wert Wz	