

Technisches Datenblatt

US 5-Stiel

Art.-Nr. 6340958



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.


Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.

| | |
|-----------|--------------------|
| St | Stahl |
| FT | tauchfeuerverzinkt |

Stammdaten

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Art.-Nr. | 6340958 |
| Typ | US 5 90 FT |
| Bezeichnung 1 | U-Stiel |
| Bezeichnung 2 | 3-seitig gelocht |
| Dimension | 50x50x900 |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Kürzel | St |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberfläche nach DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Oberfläche Kürzel | FT |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück |
| Gewicht | 227,00 kg/100 St. |

Technische Daten



| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Länge | 900,00 mm |
| Maß L | 900,00 mm |
| Abmessung | 50 x 50 x 2,5 mm |
| Abbrechbar | <input type="checkbox"/> |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Art der Lochung | 3 Seiten gelocht |
| EPD-Artikel | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Materialstärke | 2,50 mm |
| Mit Zahnung | <input type="checkbox"/> |
| Profilform | U-Profil |
| Schlitzweite | 45,00 mm |
| Statischer Wert A | |
| Statischer Wert ly | |
| Statischer Wert lz | |
| Statischer Wert Wy | |
| Statischer Wert Wz | |