

# Technisches Datenblatt

## Gelenkverbinder 160

Art.-Nr. 6227965



Gelenkverbinder für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 160 mm Seitenhöhe.  
Inklusive anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern.



|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| <b>VA</b> | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| <b>2B</b> | blank, nachbehandelt       |

### Stammdaten

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Art.-Nr.                 | 6227965                              |
| Typ                      | WRGV 160 A2                          |
| Bezeichnung 1            | Gelenkverbinder                      |
| Bezeichnung 2            | für Weitspann-System 160             |
| Dimension                | 160x680                              |
| Werkstoff                | Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301 |
| Werkstoff Kürzel         | A2                                   |
| Oberfläche               | blank, nachbehandelt                 |
| Oberfläche Kürzel        | 2B                                   |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 2 Stück                              |
| Gewicht                  | 300,20 kg/100 St.                    |

### Technische Daten

|                |                                  |                                     |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|                | Länge                            | 680,00 mm                           |
|                | Breite                           | 20,00 mm                            |
|                | Höhe                             | 160,00 mm                           |
|                | Seitenhöhe                       | 160,00 mm                           |
|                | Ausführung                       | Längsverbinder                      |
|                | Blechstärke                      | 2,50 mm                             |
|                | Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 110,00 mm                           |
|                | Geeignet für Kabelrinne          | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                | Geeignet für Gitterrinne         | <input type="checkbox"/>            |
|                | Geeignet für Kabelleiter         | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                | Geeignet für Funktionserhalt     | <input type="checkbox"/>            |
|                | Gelenkverbinder horizontal       | <input type="checkbox"/>            |
|                | Gelenkverbinder vertikal         | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                | Rostfreier Stahl, gebeizt        | <input type="checkbox"/>            |
| Verbindungsart | Schraubverbinder                 |                                     |