


# Technisches Datenblatt

## Gelenkverbinder 160

Art.-Nr. 6227953



Gelenkverbinder für Weitspannkabelrinnen- und -leitern mit 160 mm Seitenhöhe.  
Inklusive anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern.




**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6227953
Typ	WRGV 160 FS
Bezeichnung 1	Gelenkverbinder
Bezeichnung 2	für Weitspann-System 160
Dimension	160x680
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 Stück
Gewicht	306,10 kg/100 St.

### Technische Daten



Länge	680,00 mm
Breite	20,00 mm
Höhe	160,00 mm
Seitenhöhe	160,00 mm
Ausführung	Längsverbinder
Blechstärke	2,50 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	110,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input checked="" type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder