


Technisches Datenblatt

Winkelverbinder 110

Art.-Nr. 6091397



Winkelverbinder für Weitspannkabelrinnen- und Leitern mit 110 mm Seitenhöhe.
Inklusiv anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern.




VA	Edelstahl, rostfrei 1.4571
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6091397
Typ	WRWVK 110 A4
Bezeichnung 1	Winkelverbinder
Bezeichnung 2	für Weitspann-System 110
Dimension	110x250
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 Stück
Gewicht	82,00 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	250,00 mm
Breite	20,00 mm
Höhe	110,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Ausführung	Winkelverbinder
Blechstärke	2,50 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	110,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder