


# Technisches Datenblatt

## Winkelverbinder 160

Art.-Nr. 6227832



Winkelverbinder für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 160 mm Seitenhöhe.  
Inklusive anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern.




**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6227832
Typ	WRWVK 160 FS
Bezeichnung 1	Winkelverbinder
Bezeichnung 2	für Weitspann-System 160
Dimension	160x500
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 Stück
Gewicht	199,80 kg/100 St.

### Technische Daten



Länge	500,00 mm
Breite	20,00 mm
Höhe	160,00 mm
Seitenhöhe	160,00 mm
Ausführung	Winkelverbinder
Blechstärke	2,50 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder