



Stoßstellenverbinder für Gitterrinnen in geschraubter Ausführung.
Inklusive Schraube FRS M6 x 20.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6015107
Typ	K 11 262 FT
Bezeichnung 1	Seitenverbinder
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	60x40
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Abmessung	60 x 40
Länge	60 mm
Breite	40 mm
Breite	1,97 in
Höhe	24 mm
Höhe	0,94 in

Technisches Datenblatt

Seitenverbinder FT

Artikelnummer: 6015107



Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Passend für Gitterinnendraht max.	4,9 mm
Passend für Gitterinnendraht min.	3,9 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder