

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60 A4

Artikelnummer: 6225104



Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabellertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



VA Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6225104
Typ	LB 90 630 R3 A4
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x300
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	326,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60 A4

Artikelnummer: 6225104



Abmessungen



Breite	300 mm
Höhe	60 mm
Maß B (mm)	300 mm
Maß R (mm)	300 mm

Technische Daten

Abiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein