Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60 A2

Artikelnummer: 6225090



Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.





Edelstahl, rostfrei

blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6225090
Тур	LB 90 660 R3 A2
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x600
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	524,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60 A2

Artikelnummer: 6225090



Abmessungen



Breite	600 mm
Höhe	60 mm
Maß B (mm)	600 mm
Maß R (mm)	600 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein